

MITSUBISHI

Changes for the Better

三菱電機 **産業用** ロボット オプション

MELFA R56TB 高性能ティーチングボックス

CRnQ-700シリーズコントローラ (iQ Platform) および、
CRnD-700シリーズコントローラに対応



R56TB

新型高性能ティーチングボックス登場!!

- タッチパネル付6.5インチカラーTFTを採用
- USBメモリ用インタフェースを標準装備
- IP65に対応
- 耐落下衝撃を強化したデザインの採用

三菱電機株式会社名古屋製作所は、環境マネジメントシステム ISO14001、及び品質システム ISO9001 の認証取得工場です。



特長

1 分かり易い表示と操作で、マニュアルいらず!

タッチパネル付6.5インチカラーTFT(640×480ドット)を採用し、視認性を向上
 タッチパネル操作による分かり易い操作性を実現
 ロボットの操作には、専用キーを用意

2 パソコンサポートソフトウェア相当の機能を搭載

RT ToolBox(mini版)相当の機能を搭載し、
 大画面ならではのプログラミング性の向上
 モニタ画面の充実
 を実現しました

3 USBメモリ用インタフェースを標準装備

USBメモリを使用し、コントローラ内データのバックアップ / リストアが可能
 USBメモリを使用することで、現場へのパソコンの持ち込みが不要となります

4 デザイン

片手で保持するデザインにより、操作者の疲労を軽減
 落下衝撃に強いデザインにより、1.5mの高さからの床面への落下にも耐えます(弊社落下試験によるものです。床面への落下であり、液晶パネル面への直接的衝撃は保証いたしません。)

5 対応規格

各種規格への適合
 欧州機械指令(CE)、UL規格への適合。



製品構成

| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---------|--|------------------------------------|
| 外観寸法 | 252mm(W) × 240mm(H) × 114mm(D) | |
| ボディ色 | ダークグレー | |
| 質量 | 約1.3kg(本体のみ、ケーブル除く) | |
| 接続方法 | コントローラと専用コネクタにて接続 | |
| インタフェース | USBポート × 1 | USBメモリ専用です。その他のUSB対応機器を接続しても動作しません |
| 表示部 | 6.5インチTFTカラー液晶ディスプレイ 状態表示用LED × 4 | VGA 640 × 480ドット、65536色 |
| 操作部 | タッチパネル 非常停止ボタン イネーブルスイッチ(3ポジション) TB有効ボタン ホイール 操作専用キー × 30 | タッチパネル操作用にタッチペンを付属しています。 |
| 表示言語 | 日本語、英語 | ティーチングボックスの設定画面にて選択が可能です。 |

製品構成

| 名称 | 型 式 | 接続可能コントローラ | 概略仕様 |
|------------|----------|-----------------------------|---------------|
| ティーチングボックス | R56TB | CRnQ-700シリーズ(iQ Platform) | 標準仕様:ケーブル長7m |
| | R56TB-15 | CRnD-700シリーズ | 特殊仕様:ケーブル長15m |



三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社……………〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)……………(03)3218-6740
 中国支社……………〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)……………(082)248-5445
 北海道支社……………〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-1(北海道ビル)……………(011)212-3794
 四国支社……………〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)……………(087)825-0055
 東北支社……………〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)……………(022)216-4548
 九州支社……………〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)……………(092)721-2247
 北陸支社(金沢)……………〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル4F)……………(076)233-5502
 東日本メカソリューションセンター……………〒336-0027 さいたま市南区沼影1-18-6……………(048)710-5750
 中部支社……………〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)……………(052)665-3326
 西日本メカソリューションセンター……………〒660-0807 尼崎市長洲西通1-26-1……………(06)4868-8651
 関西支社……………〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)……………(06)6347-2821
 FAコミュニケーションセンター……………〒461-8670 名古屋市中区東区矢田南5-1-14(名古屋製作所内)……………(052)721-2501

:当社ロボットに関する操作セミナーとサンプルテストを行っております。詳細は、最寄りの代理店・支社までご連絡ください。

MELFANSwebホームページ <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb/>

本品のうち戦略物質・役務に該当するものの輸出にあたっては
 政府の輸出許可が必要です。

安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に取り
 扱い説明書を必ずお読みください。