

新商品情報

夜間の静寂が求められる病院・老人福祉施設等で  
ジェットタオルを快適にお使いいただくために

**業界初** タイマーリモコン対応機種新登場!!

スリムタイプ&ジェットタオルミニ

2005年2月10日発売

- 昼間は「強」、夜間は「停止」「弱」「中」\*といった設定が自在に行えます。
- 夜間に静かな環境が求められる病院や老人福祉施設などでジェットタオルを快適にお使いいただけます。
- ジェットタオルを複数台設置している施設でも、1台のタイマーリモコンで設置しているすべてのジェットタオルの運転設定が可能です。
- 必要に応じてタイマー制御を解除することができます。
- 手動で切り替える手間が省けるため、管理者の作業負担を軽減します。



-W ホワイト



-W ホワイト

■タイマーリモコン対応機種

ジェットタオル® NEW  
スリムタイプ

■タイマーリモコン対応機種

ジェットタオル® NEW  
ミニ

JT-SB116DT形 (Wホワイト) 100V  
小売価格 207,900円 (税抜) 198,000円

JT-MC107ET形 (Wホワイト) 100V  
小売価格 113,400円 (税抜) 108,000円

JT-SB216DST形 (Wホワイト) 200V  
小売価格 207,900円 (税抜) 198,000円

JT-MC207EST形 (Wホワイト) 200V  
小売価格 113,400円 (税抜) 108,000円



■タイマーリモコン運転モード時の騒音 単位 [dB]

	強	中	弱
JT-SB116DT形	65	59	55
JT-SB216DST形			
JT-MC107ET形	62	57	52
JT-MC207EST形*	62	52	

上記騒音値は当社測定方法によります。  
\*JT-MC207EST形は強弱スイッチのため、「中」に設定した場合は弱になります。


タイマーリモコン JP-T01R  
希望小売価格10,500円  
(税抜価格10,000円)

夜間のジェットタオルの  
運転音を静かに設定したい場合

タイマーリモコンの設定例

夜20:00～翌朝7:00を「弱」運転に設定すれば、夜間の運転音を気にせずお使いいただけます。運転モードの切替時刻は自由に設定できます。

■夜間に強制弱ノッチ運転をする場合



タイマーリモコン1台で複数台のジェットタオルを

- ① すべて同じ設定にしたい場合
- ② 設置環境に合わせて設定変更したい場合

タイマーリモコンの使用例

- ① リモコンで設定した時間・運転モードを本体に送信するだけ。
- ② それぞれの設置環境に応じた時間・運転モードを設定し、送信するだけ。

■設置イメージ

