

商品情報

タイマー受信ユニット&タイマーリモコンで運転モードを時間設定。
新型スリムタイプをより快適にお使いいただけます。

ご好評のジェットタオル新型スリムタイプは、快適な高速乾燥と低騒音が魅力。夜間、静寂が求められる病院・老人福祉施設などでは、設置環境や使用時間に合わせて最適な運転モードを設定できるタイマー機能がお勧めです。

タイマー受信ユニット&タイマーリモコンで、お使いの
新型スリムタイプがタイマー設定可能に！

※タイマーリモコンはタイマーリモコン対応機種 (JT-MC107ET、207EST形) / 新型スリムタイプ (JT-SB116EH、216ESH、116GN、216GSN形) 双方に共通。

■タイマーリモコン

(JT-SB116EH・116GN形専用)
(JT-SB216ESH・216GSN形専用)
(JT-MC107ET・207EST形専用)



JP-TU01と連動可能

JP-T01R

希望小売価格 10,500円 (税別 10,000円)

■タイマー受信ユニット

(JT-SB116EH・116GN形専用)
(JT-SB216ESH・216GSN形専用)



新発売

JP-TU01

希望小売価格 10,500円 (税別 10,000円)

〈新型スリムタイプ〉



-W ホワイト

ジェットタオル®
スリムタイプ<ヒーター付>

抗菌 (-W ホワイト -C ベージュ)

JT-SB116EH形 <100V>

JT-SB216ESH形 <単相200V>

希望小売価格 197,400円 (税別 188,000円)



-W ホワイト

ジェットタオル®
スリムタイプ<ヒーターなし低消費電力>

抗菌 (-W ホワイト -C ベージュ)

JT-SB116GN形 <100V>

JT-SB216GSN形 <単相200V>

希望小売価格 176,400円 (税別 168,000円)

■タイマーリモコン運転モード時の騒音と乾燥時間

単位 [dB]

	JT-SB116EH形 JT-SB216ESH形		JT-SB116GN形 JT-SB216GSN形	
	騒音	乾燥	騒音	乾燥
停止	-	-	-	-
弱	52dB	10~15秒	52dB	10~15秒
中	58dB	5~6秒	58dB	6~8秒

上記騒音値は当社測定方法によります。

●ジェットタオル本体ではタイマー設定できないため、必ずタイマーリモコンが必要です。

タイマーリモコンの特徴

- タイマー設定で昼間は「強」、夜間は「停止」「弱」「中」といった設定が自在に行えます。
- 夜間、静寂が求められる病院・老人福祉施設などでジェットタオルを快適にお使いいただけます。
- ジェットタオルを複数台設置している施設でも、1台のタイマーリモコンですべてのジェットタオルの運転設定が可能です。
- 風量の設定を本体側で切り替える手間が省けるため、管理者の作業負担を軽減します。
- 必要に応じてタイマー制御を解除することができます。

●ジェットタオルの詳細は

<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/jettowel/>

タイマーリモコン対応機種

※タイマーリモコンは新型スリムタイプと共通。



-W ホワイト

■タイマーリモコン対応機種

ジェットタオル ミニ®

抗菌 (-W ホワイト)

JT-MC107ET <100V>

JT-MC207EST形 <単相200V>

希望小売価格 113,400円 (税別 108,000円)

■タイマーリモコン運転モード時の騒音と乾燥時間

単位 [dB]

	JT-MC107ET形		JT-MC207EST形*	
	騒音	乾燥	騒音	乾燥
停止	-	-	-	-
弱	52dB	18~23秒	52dB	18~23秒
中	57dB	10~14秒		

上記騒音値は当社測定方法によります。

※JT-MC207EST形は強弱スイッチのため、「中」に設定した場合は「弱」になります。

●ジェットタオル本体ではタイマー設定できないため、必ずタイマーリモコンが必要です。