




スタ-タソケット

20・40W用  
〈ルミスーパ-用〉  
W-081TC  
つき合わせ接接触式





- 周囲温度(器具内温度)は65℃以下でご使用ください。
- リード線は ゴムパッキングの穴に確実に通しゴムパッキンもソケット底部の凹部に確実にめ込んでください。(不完全ですと防水性能が低下します)
- ソケットの外殻はユリア樹脂ですが、稀硝酸・稀硫酸などに侵され易いため耐薬品形器具としてはなるべくご使用にならないでください。




▽41-2655  
● ¥1,000 MS72

20~40W用  
〈太管用〉  
W-051TC  
つき合わせ接接触式





- 周囲温度(器具内温度)は65℃以下でご使用ください。
- リード線は ゴムパッキングの穴に確実に通しゴムパッキンもソケット底部の凹部に確実にめ込んでください。(不完全ですと防水性能が低下します)
- ソケットの外殻はユリア樹脂ですが、稀硝酸・稀硫酸などに侵され易いため耐薬品形器具としてはなるべくご使用にならないでください。



▽41-2655  
● ¥1,000 MS72



FG-E形 グロ-スタ-タ用  
G-21SS



▽41-1856 ○ ¥100 (絶縁板つき)  
MS07

- 周囲温度(器具内温度)は65℃以下で ご使用ください。
- 器具に取付ける場合は、必ずソケット底部に付属のSS絶縁板を敷いてください。

FG-P形 グロ-スタ-タ用  
G-40SS




▽41-3962 ○ ¥160 (絶縁板つき)  
MS12


- 周囲温度(器具内温度)は65℃以下で ご使用ください。
- 器具に取付ける場合は、必ずソケット底部に付属のSS絶縁板を敷いてください。

グロ-スタ-タ


FG-1E




FG-7E



FG-4P  
FG-7P



FG-1P  
FG-5P 新商品



- 周囲温度(器具内温度)は60℃以下でご使用ください。(60℃を越えすと バイメタルがバタツクこともあります)

形名	使用電圧(V)	適合蛍光ランプ	適合スタ-タソケット	価格(¥)
FG-7E	100	FL 6, 10	G-21SS	◎ 80 MS05
FG-1E	100	FL15, 20, 30, FCL20, 30	"	● 80 MS05
FG-1P	100	FL15, 20, 30, FCL20, 30	G-40SS	● 150 MS09
FG-4P	200	FL40, FCL40	"	● 150 MS09
FG-5P	147	FL32, FCL32	"	○ 150 MS09
FG-7P	100	FL 6, 10	"	△