


使用に関するお願い

1. 壁面仕上げ材と埋込ボックス間にスキマがないようにしてください。
2. 壁面と埋込ボックスの縁は面一から深い方に2mm以下になるように施工してください。深すぎると器具本体が変形し枠の装着が不完全になります。又、ボックスの縁が壁から突出していると、枠と壁にスキマが発生します。
3. この取付ボックスには取付け方向があります。ボックス内に表示されている矢印の方向が上側になるように埋込穴に取付けてください。



▲ 安全に関するご注意

1. ルセントLEDs クリーンルーム用誘導灯 壁埋込形専用ボックスです。指定方向以外の取付及び適合器具以外では使用しないでください。落下の原因となります。
2. この埋込ボックスは、コンクリート流し込み用としては使用しないでください。

適合器具 KYH2971B

検認	8				
長谷川	7				
	6				
照査	5				
	4				
岩瀬	3	取付金具	鋼板 t1.0	2	亜鉛めっき
	2	端板	鋼板 t1.0	2	亜鉛めっき
丹下	1	本体	鋼板 t1.0	1	亜鉛めっき
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考

クリーンルーム用誘導灯 部品	
B級BL形(20B形)	
埋込ボックス(壁埋込用)	
形名	BOX2191
適合ランプ	-
W.数	-
器具質量	約 1.6 kg (包装箱は含みません)
図番	EY18991-C

1508 CA

単位 mm 第 3 角 法



三菱電機照明株式会社