


- ※1.ペーパーパン加湿器(受注品)組込時はサービススペースに500mm以上必要です。  
※2.パネル脱着及びモータ交換作業には、990mm以上必要です。
- 注1. エマージェンシードレン配管には必ずトラップを設けてください。(トラップ高さ:100mm以上)  
(メインドレン配管にはトラップは必要ありません)
- 本図は改良の為、お断りなしに仕様変更することがありますので、ご了承ください。
  - ペーパーパン加湿器(受注品)組込時は以下注意が必要です。  
(1)加湿器用排水口に必ずトラップを設けてください。(トラップ高さ:100mm以上)  
(2)加湿器の上水道との連結は水道法で禁止されています。受水槽などを介して接続してください。  
(3)給水バルブとストレーナ<現地手配>を設置してください。加湿器の点検時に必要となります。  
(4)加湿器への給水範囲は以下の値としてください。  
補給水温 0°C~80°C  
水圧 0.03~0.5MPa
  - 下配管または下配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がないように、架台の施工には注意してください。
  - 分割時は、全てのパネルを外す必要があります。分割時の寸法は、上部H1074×W2100×D880(mm)  
下部H870×W2100×D880(mm)となります。(ろう付部を取外す必要があります。)
  - 中・高性能フィルターボックス(別売品)は、現地組込となります。
  - 標準フィルター及び中・高性能フィルターは、別売品となります。
  - フィルター目詰差圧計とフィルター目詰差圧スイッチの併設はできません。
  - 補助冷却装置(別売品)は、現地組込となります。
  - 補助冷却装置(別売品)組込み時は、空調性能を十分発揮することが出来ないため、下記フィルターは使用できません。  
〈中性能フィルター(比色法65%)〉 PAC-TU34AF  
〈高性能フィルター(比色法90%)〉 PAC-TU35AF
  - 熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。ユニットの移動が出来ない場合は背面に500mmのスペースを確保して施工してください。



床面寸法図

1冷媒回路接続

<付属品>(本体同梱)  
・前面パネル開閉キー...1個

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PFD-P560(V)CMD-E スプリット形電算室用空調機 R410A対応 室内ユニット 外形図 補助冷却装置・中・高性能フィルターボックス組込
	DIM. mm	14-03-11	15-05-13
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KG94T981 REV. B PAGE 1/1