



- 注1.** エマージェンシードレン配管には必ずトラップを設けてください。(トラップ高さ:100mm以上)
(メインドレン配管にはトラップは必要ありません)
- 注2.** 本図は改良の為、お断りなしに仕様変更することがありますので、ご了承ください。
- 注3.** ペーパーパン加湿器(受注品)組込時は以下注意が必要です。
(1)加湿器用給水口に必ずトラップを設けてください。(トラップ高さ:100mm以上)
(2)加湿器の上水道との連結は水道法で禁止されています。受水槽などを介して接続してください。
(3)給水バルブとストレーナ<現地手配>を設置してください。加湿器の点検時に必要となります。
(4)加湿器への給水範囲は以下の値としてください。
補給水温 0°C~80°C
水圧 0.03~0.5MPa
- 注4.** 下配管または下配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がないように、架台の施工には注意してください。
- 注5.** 分割時は、全てのパネルを外す必要があります。分割時の寸法は、上部H1035×W2380×D1080(mm)
下部H960×W2380×D1080(mm)となります。
- 注6.** 高性能フィルターボックス(別売品)は、現地組込となります。
- 注7.** 標準フィルター及び高性能フィルターは、別売品となります。
- 注8.** フィルター目詰差圧計とフィルター目詰差圧スイッチの併設はできません。
- 注9.** 熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。ユニットの移動が出来ない場合は背面に500mmのスペースを確保して施工してください。

<付属品>(本体同梱)
・前面パネル開閉キー……1個

基礎ボルト穴
※長手方向または短手方向各4ヶ所固定

床面寸法図

2冷媒回路接続

DIM. mm	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE	DRW.NO.	REV.	PAGE
	09-04-07	15-05-13	PFD-P960VCM-E-2C スプリット形電算室用空調機 R410A対応 室内ユニット 外形図 高性能フィルターボックス組込			
SCALE	NTS			三菱電機株式会社		