



- 注1. エマージェンシードレン配管には必ずトラップを設けてください。(トラップ高さ:100mm以上)
 (メインドレン配管にはトラップは必要ありません)
2. 本図は改良の為、お断りなしに仕様変更することがありますので、ご了承ください。
3. ペーパーパン加湿器(受注品)組込時は以下注意が必要です。
 (1)加湿器用給水口に必ずトラップを設けてください。(トラップ高さ:100mm以上)
 (2)加湿器の上水道との連結は水道法で禁止されています。受水槽などを介して接続してください。
 (3)給水バルブとストレーナ<現地手配>を設置してください。加湿器の点検時に必要となります。
 (4)加湿器への給水範囲は以下の値としてください。
 補給水温 0°C~80°C
 水圧 0.03~0.5MPa
4. 下配管または下配線を行う場合は、ベースの貫通穴を塞がないように、架台の施工には注意してください。
5. 分割時は、全てのパネルを外す必要があります。分割時の寸法は、上部H1035×W2380×D1080(mm) 下部H960×W2380×D1080(mm) となります。
6. 高性能フィルターボックス(別売品)は、現地組込となります。
7. 標準フィルター及び高性能フィルターは、別売品となります。
8. フィルター目詰差圧計とフィルター目詰差圧スイッチの併設はできません。
9. 熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。ユニットの移動が出来ない場合は背面に500mmのスペースを確保して施工してください。

<付属品>(本体同梱)
 ・前面パネル開閉キー……1個

基礎ボルト穴
 ※長手方向または短手方向
 各4ヵ所固定

床面寸法図
 エマージェンシードレン接続口
 <Rp1-1/4>

1冷媒回路接続

	作成日付 ISSUED	改定日付 REVISED	TITLE PFD-P960VCM-E スプリット形電算室用空調機 R410A対応 室内ユニット 外形図 高性能フィルターボックス組込
	DIM. mm	09-04-07	15-05-13
SCALE NTS	三菱電機株式会社		DRW.NO. W KG94L880 REV. C PAGE 1/1