


機内水圧損失 ナイブラインZ-1

機種: BALV-EM40,50,60,70,80(V)A(-P)(-BS/-BSG)



( ) 内の数字は粘度に対するナイブライン濃度と温度の例を示します。

※1. 上記はナイブラインZ-1における値です。

使用するブライン種類・濃度により水圧損失は異なりますので、  
仕様毎の水圧損失に関しては販売会社に問い合わせください。

※2. ナイブラインZ-1は35wt%以上の濃度でご使用ください。

※3. 凍結点がご使用のブライン出口温度よりも10[K]以上低い温度になるように、  
ブライン濃度を設定ください。